

**VNMG 160404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie