

**CCMT 060204, Typ: CA6525**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Trieda položky	25E

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	GK
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie