

**Garant****Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: HW63**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Trieda položky	29W

## Popis

### Prevedenie:

S **digitálnou vretenovou hlavou** č. 237568, **digitálnym displejom** č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.

**Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.**

**S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.

**Pre Ø 9,75 - 88,1 mm**

### Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602....**

### Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavica: č. 237568 HW63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč(max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

**Náhradný diel:**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

**Odporúčanie:**

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

---

## Technický opis

Napojenie	HW63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

---

## Príslušenstvo

Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237640
Vyvrťavacia tyč	237636
Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237642
Vyvrťavacia hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojenie HW63	237568 HW63
Vyvrťavacia tyč	237634
Vyvrťavacia tyč	237632
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrťavacia tyč	237630
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Zobrazovacia jednotkadigitálna	237601