

**Garant****Mikro vyvrtávací hlava Digitálna Ø 0,3 – 7,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237493
GTIN	4045197816436
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:****Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.****Digitálne** vyvrtávacie mikrohľavice s **možnosťou dodatočného presného odčítania na 0,001 mm v Ø** prostredníctvom **digitálnej zobrazovacej jednotky č. 237601** (objednať samostatne). Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.**Použitie:**

S reznou vložkou č. 237621, adaptérom č. 237624 a reznou doštičkou č. 237625.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	4 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	25 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	10 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

