

**VNMG 160408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,75 - 2,5 mm
Lamač triesok	MS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie