

**CCMT 060202, Typ: CA510**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Trieda položky	25E

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	GK
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie