

**Garant****CC.T 09T308, Typ: HB7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260152 HB7310
GTIN	4045197668196
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie