

Garant
Sústružnícky držiak eco QT, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Trieda položky	21U

Popis
Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	DWLNR/L 2525X08
Čelusť	259038 9
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Skrutka pre podložku	259025 1

Podložka	259031 19
Veľkosť doštičiek	8 mm
Celková dĺžka L	103,5 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Podložka Typ 19	259031 19
Upínacia príložka Typ 9	259038 9
Podložka Typ 11	259031 11