

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	AM
Hlavné použitie	N
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie