

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 33,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 33,2
GTIN	4047109226920
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

Vrtací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamosť a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9xD.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vrtacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Skrutka pre základné teleso	239653 15IP
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 110508
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Veľkosť centrovacieho hrotu	50
Základné teleso Veľkosť	33

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	33,2
Použité vrtáka	Vrtanie sľepých otvorov
Použité vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použité vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použité vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP	239652 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP	239653 15IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8