

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251008 20/16  |
| GTIN             | 4045197650665 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>  | 30 mm           |
| Podložka                      | 259031 4        |
| Súprava pružín                | 259044 3        |
| Držiak ISO-kód                | CKJNR/L 2020K16 |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 32 mm           |
| Veľkosť doštičiek             | 16 mm           |
| Pružina                       | 259046 3        |
| Skrutka pre čelusť            | 259021 3        |
| Veľkosť stopky                | 20 mm           |
| vhodná otočná rezná platnička | KNUX 1604.. R/L |
| Čelusť                        | 259038 16       |
| Celková dĺžka L               | 125 mm          |
| Norma                         | Výrobná norma   |
| Druh použitia                 | pravé           |
| Vnútorne chladenie            | nie             |
| Uhol nastavenia k             | 93 Stupeň       |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie      | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie      | Čelné sústruženie               |
| Použitie      | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak             |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Súprava pružín 10-dielne Typ 3   | 259044 3    |
| Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4   | 674242 4    |
| Skrutka na úpinku Typ 3  | 259021 3    |
| Pružina Typ 3  | 259046 3    |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50             | 659874 50   |
| Upínacia príložka Typ 16   | 259038 16   |
| Podložka Typ 4   | 259031 4    |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |