

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	MWLNR/L 2020K08
Kolík	259049 2
Podložka	259031 41
Veľkosť doštičiek	8 mm
Súprava skrutiek	259023 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Upínacia príložka	259038 12
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 41	259031 41
Kolík Typ 2	259049 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500