

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	32 mm
Kolík	259049 2
Podložka	259031 41
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Súprava skrutiek	259023 2
Dĺžka hlavy L ₁	31 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Upínacia príložka	259038 12
Držiak ISO-kód	MWLNRL 2525M08
Veľkosť doštičiek	8 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 41	259031 41
Kolík Typ 2	259049 2
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500