

Garant
Sústružnícky držiak QuickTurn, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Trieda položky	21U

Popis
Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť doštičiek	8 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka pre podložku	259025 4
Čeľusť	259038 9
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Podložka	259031 42
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Držiak ISO-kód	DWLNR/L 2025K08
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn

Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Upínacia príložka Typ 9	259038 9
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 42	259031 42
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500