

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Trieda položky	21T

Technický opis

Kolík	259049 3
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Podložka	259031 41
Veľkosť doštičiek	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Držiak ISO-kód	A25R MWLNR/L08
Upínacia príložka	259038 12
Súprava skrutiek	259023 3
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 41	259031 41
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 3	259023 3
Kolík Typ 3	259049 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500