

Garant**Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Trieda položky	21U

Popis**Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

Držiak ISO-kód	DWLNLR/L 2025K08
Podložka	259031 42
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Čelusť	259038 10
Funkčná šírka L ₄	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Skrutka pre podložku	259025 4
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn

Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 10	259038 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500
Podložka Typ 42	259031 42
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4