

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
Kolík	259049 5
Súprava skrutiek	259023 3
Upínacia príložka	259038 12
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	50 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Držiak ISO-kód	A40T MWLNR/L08
Podložka	259031 41
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	38,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Kolík Typ 5	259049 5
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 3	259023 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Podložka Typ 41	259031 41
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500