

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	21 mm
Držiak ISO-kód	A16M PWLNR/L06
Odsadenie stredu L_3	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Klinok	259015 14
Veľkosť doštičiek	6 mm
Skrutka klinku	259018 10
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L_2	15,25 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Klinok Typ 14	259015 14
Skrutka klinku Typ 10	259018 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500