

**CCMT 120404, Typ: CA525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA525
GTIN	4960664679065
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie