

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	21 mm
Klinok	259015 14
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Držiak ISO-kód	A16M PWLNR/L06
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Skrutka klinku	259018 10
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15,25 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 10	259018 10
Klinok Typ 14	259015 14
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500