

**CCMT 120404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie