

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	40 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 3232P15
Veľkosť stopky	32 mm
Podložka	259031 37
Veľkosť doštičiek	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Klinok	259015 12
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Súprava pružín	259044 6
Celková dĺžka L	170 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 37	259031 37
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Klinok Typ 12	259015 12
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500