

HEDI

Mobilný LED reflektor, 230 V, Príkon: 30W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081211 30
GTIN	4003644002177
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Kryt z hliníkového tlakového odliatku s hliníkovým reflektorom a osvetľovacím prostriedkom. Vypínač na kryte.

SMD-LED reflektor pre mobilné použitie s robustným stojanom (okolitá ochrana).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Príkon	30 W
Svetelný tok	2500 lm
Hmotnosť	4400 g
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Menovité napätie	230 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Celková dĺžka	240 mm
Celková šírka	200 mm
Celková výška	280 mm
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Reflektor