

**Vrták KOMET KUB® V464, Ø DC: 85mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236660 85
GTIN	4047109090514
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

Vrták s vymeniteľnými doštičkami (vrtacie korunky) s vložkami vymeniteľných doštičiek a prípojkou ABS® T, pravorezný. Vložka vymeniteľných doštičiek pre vonkajšiu vložku je nastaviteľná o +5 mm v Ø. Používajte s držiakmi z ABS® N a predĺženiami ABS® T. Procesne spoľahlivé do 6 × D.

**Procesne spoľahlivé do 6×D.****Použitie:**

So strediacim hrotom č. 236661 – 236662.

S otočnými reznými platničkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah balenia:**

Vrtacia korunka s montážnymi dielmi.

**Upozornenie:**

Náhradné diely na vyžiadanie.

**Technický opis**

Veľkosť centrovacieho hrotu	80
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 10IP (2,8 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX06T304

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	83,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
Menovitý-Ø D	85
pre Ø palca	3 11/32 palec
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	75 mm
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP	239655 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8