

Garant**Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251105 20/12
GTIN	4045197650771
Trieda položky	21U

Popis**Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

Podložka	259031 21
Skrutka pre podložku	259025 4
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Držiak ISO-kód	DSSNR/L 2025K12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Čelusť	259038 8
Dĺžka hlavy L ₁	49 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	ľavé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Podložka Typ 21	259031 21
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Upínacia príložka Typ 8	259038 8