

**SNMG 120404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251162 CA6525 |
| GTIN             | 4960664513161 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm             |
| Posuv f                                | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Lamač triesok                          | MQ                 |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 2 mm         |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný  |
| Hlavné použitie                        | M                  |
| Typ                                    | CA6525             |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 60 - 220 m/min     |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie       |
| Rezný materiál                         | HM                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | SNMG 120404        |
| Počet výmien/rezných hrán              | 8                  |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie