

**WNMG 080404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie