

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E10K SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500