

**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Posuv $f$	0,06 - 0,42 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie