

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie