



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Trieda položky	25U

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	16 mm
Odsadenie stredu $L_3$	9,7 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 4
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka výčnelku $L_1$	60 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A12M SDUCR/L07
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania $L_2$	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4
	659906 500
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8