

**Garant****Vývrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 0810/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Trieda položky	21T

## Technický opis

Šírka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Držiak ISO-kód	AH0810H SDUCR/L07
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500