

**WNMG 080404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,07 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie