

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Držiak ISO-kód	AH1216M SDUCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500