

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka výčnelku L_1	125 mm
Držiak ISO-kód	AH25R SDUCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Odsadenie stredu L_3	16 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500