

**SNMG 120404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA6525
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie