

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie