



**Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, krátka, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 39-53mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236680 39-53
GTIN	4047109262027
Trieda položky	24F

## Popis

### Prevedenie:

- Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi britmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
- Kompaktná konštrukcia nástroja.
- Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
- Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
- Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

### Upozornenie:

**Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.**

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

### Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

## Technický opis

Ø rozsah D<sub>min</sub>-D<sub>max</sub>

39 - 53 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	60 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	32 mm
Prevedenie	krátka
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

## Príslušenstvo

Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha = 80^\circ$ Hrubovanie Držiak 39-53	236685 39-53
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha = 80^\circ$ Hrubovanie Držiak 39-53	236684 39-53
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha = 90^\circ$ Dokončovanie Držiak 39-53	236688 39-53
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha = 90^\circ$ Hrubovanie Držiak 39-53	236686 39-53