



Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, krátka, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Trieda položky	24F

Popis

Prevedenie:

- Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi britmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
- Kompaktná konštrukcia nástroja.
- Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
- Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
- Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

Upozornenie:

Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

Technický opis

Ø rozsah D _{min} -D _{max}	51 - 71 mm
---	------------

ABS® Ø stopky D _s	40 mm
Celková dĺžka L _{celk}	60 mm
Prevedenie	krátka
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťovací nástroj

Príslušenstvo

Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťovaciu hlavu α = 90°Hrubovanie Držiak 51-71	236686 51-71
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťovaciu hlavu α = 90°Dokončovanie Držiak 51-71	236688 51-71
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťovaciu hlavu α = 80°Hrubovanie Držiak 51-71	236685 51-71
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťovaciu hlavu α = 80°Hrubovanie Držiak 51-71	236684 51-71