

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Kolík	259049 6
Veľkosť doštičiek	16 mm
Upínacia príložka	259038 14
Držiak ISO-kód	MTJNR/L 2525M16
Súprava skrutiek	259023 2
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 32
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 32	259031 32
Kolík Typ 6	259049 6
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Upínacia príložka Typ 14	259038 14
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500