

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132906 10X1
GTIN	4067263108474
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Trieda tolerancie ISO3X/6GX. Pre obrobky, ktoré majú **galvanickú ochrannú vrstvu** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

Univerzálne závitníky GARANT Master Tap určené na použitie v širokej škále materiálov s vysokou procesnou bezpečnosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM, pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokovýkonnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Technický opis

Druh závitů	MF
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Stúpanie závitů	1 mm
Hĺbka závitů	30 mm
Ø závitů	10 mm
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitů	M10×1
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	7 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		