



Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, dlhé, Ø Dmin – Ø Dmax: 24-32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236682 24-32
GTIN	4047109261594
Trieda položky	24F

Popis

Prevedenie:

- Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi bitmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
- Kompaktná konštrukcia nástroja.
- Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
- Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
- Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

Upozornenie:

Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

Technický opis

ABS® Ø stopky D _s	32 mm
Dĺžka goliera L ₂	7 mm
Ø rozsah D _{min} -D _{max}	24 - 32 mm
Celková dĺžka L _{celk}	70 mm

Prevedenie	dlhé
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj

Príslušenstvo

Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 90^\circ$ Dokončovanie Držiak 24-32	236688 24-32
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 90^\circ$ Hrubovanie Držiak 24-32	236686 24-32
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 80^\circ$ Hrubovanie Držiak 24-32	236685 24-32
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtačiacu hlavu $\alpha = 80^\circ$ Hrubovanie Držiak 24-32	236684 24-32