

**WN.G 080404, Typ: CA4515**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Trieda položky	25E

## Popis

## Technický opis

Lamač triesok	STD
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,7 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4,2 mm
Hlavné použitie	K
Typ	CA4515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie