

**Garant****DC.T 070202, Typ: CU7010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	SS
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CU7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie