

**WN.G 080408, Typ: CA4515**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA4515
GTIN	4960664600427
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4,2 mm
Lamač triesok	STD
Hlavné použitie	K
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA4515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie