

**WNMG 080416, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PS
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080416

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie