

**DCGT 11T308, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260375 SP4019
GTIN	
Trieda položky	28D

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	62
Hĺbka rezu $a_p$	0,15 - 3 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie