

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie