

**DCGX 0702005, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Trieda položky	28D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	62
Uhlový Polomer	0,05 mm
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 3 mm
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGX 0702005
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie