

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260359 HB7020 |
| GTIN             | 4045197699442 |
| Trieda položky   | 21G           |

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný |
| Lamač triesok                          | SS                |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm            |
| Hlavné použitie                        | P                 |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm      |
| Posuv $f$                              | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 150 - 400 m/min   |
| Typ                                    | HB7020            |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie      |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | DCMT 11T304       |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2                                     |
| Tolerancia                | M                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |